

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pfeuffer.nt-rt.ru> || prf@nt-rt.ru

Переносной и надёжный влагомер

HE lite

Влагомер имеет решающее значение для определения правильного срока уборки урожая

- Высокий диапазон измерения
- Простое навигационное меню
- Проверенный принцип измерения
- Вычисление среднего значения
- Возможность настройки



Функция

HE lite измеряет проводимость и температуру измельченной зерновой пробы. Современная измерительная техника вычисляет на основе этого точное значение влажности. Встроенная измерительная ячейка HElite основан на проверенном на протяжении более 45 лет принципе Pfeuffer: проба дробится специальными шлифовальными кругами и одновременно гомогенизируется. Благодаря этому HE lite обеспечивает высокую надёжность для свежесобранного зерна. Заполните измерительную чашку, установленную в верхней части измерительной ячейки вместе с пробой (11мл) и поместите в дробильную камеру. Установите верхнюю часть и поверните до упора. Затем включите устройство, выберите тип культуры и запустите измерение. Результат измерения появится на дисплее через несколько секунд.



значения могут быть изменены на константное значение и мультипликативный коэффициент. Тем самым HE lite может быть оптимально согласован с индивидуальными потребностями.

Вычисление среднего значения

HE lite автоматически рассчитывает среднее значение нескольких измерений. Просто выберите в "среднее значение" число измерений и отображаемые результаты измерений. Дисплей устройства HE lite отображает среднее значение и индивидуальные значения для каждого измерения.

Возможность настройки

При необходимости HE lite может калиброваться пользователем индивидуально. Для каждого продукта измеряемые

Технические данные

Продукт	Электрропитание	Размеры	Вес	Артикульный номер
HE lite	3x1,5 В элемента питания (AA Mignon)	200x82x85 мм	0,9 кг	1170 0000

Комплектующие

Комплектующие	Артикульный номер
Футляр	3111 0270